

**Głowice kątowe 90° długie, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 25/2 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 215710 25/2   |
| GTIN             | 4045197410580 |
| Klasa artykułu   | 210           |

**Opis****Wykonanie:**

Bez chłodzenia wewnętrznego.

Frez kątowy ze zmienną podziałką zapewnia spokojną pracę.

**wskazówka:**

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 5,0** z grotem nr**674252, wielk. 15IP.**

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Podział ostrzy frezu: nierówne

chłodzenie wewnętrzne: false

Wymiana narzędzi: PowerCard

Długość wysięgu  $L_1$ : 44 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 200 mm

Ø chwytu  $D_s$ , h6: 25 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: AP.. 16..

śruby mocujące: 219811 (15IP; 5,0 Nm)

**Opis techniczny**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Długość wysięgu $L_1$               | 44 mm                 |
| śruby mocujące                      | 219811 (15IP; 5,0 Nm) |
| długość całkowita $L_{ges}$         | 200 mm                |
| Ø chwytu $D_s$ , h6                 | 25 mm                 |
| Ø ostrzy $D_c$                      | 25 mm                 |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 16..             |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Liczba ostrzy Z         | 2                 |
| Seria                   | Głowice jeżowe    |
| wykonanie chwytu        | chwyt walcowy     |
| Kąt ustawienia $\kappa$ | 90 stopni         |
| Zastosowanie frezu      | frezowanie kątowe |
| Podział ostrzy frezu    | nierówne          |
| chłodzenie wewnętrzne   | false             |
| Wymiana narzędzi        | PowerCard         |

## Akcesoria

|  |             |
|--|-------------|
| zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.                                     | 219811      |
| zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.                                     | 219812      |
| Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP                  | 674252 15IP |
| Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 5,0 N·m | 211750 5,0  |