



## Głowice frezarskie do narożników 90° MEW, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 63/6 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	225210 63/6
GTIN	4960664648665
Klasa artykułu	250

### Opis

#### Wykonanie:

#### Ekonomiczne, z 4 ostrzami.

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Zastosowanie frezu: Wcinanie

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p\text{maks.}}$ : 10 mm

długość całkowita  $L_{\text{ges}}$ : 40 mm

Ø otworu uchwytu: 22 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: LOMU..

wielkość płytek skrawających: 10

śruba mocująca płytki obracane: 229713 (8IP; 1,2 Nm)

### Opis techniczny

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	10 mm
długość całkowita $L_{\text{ges}}$	40 mm
Ø ostrzy $D_c$	63 mm
śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)

pasująca wymienna płytką skrawająca	LOMU..
Ø otworu uchwytu	22 mm
wielkość płytek skrawających	10
Liczba ostrzy Z	6
Seria	Głowice jeżowe
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne	tak

## Akcesoria

Śruby mocujące	229713
----------------	--------