



Głowice frezarskie do narożników 90° MEW, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 50/4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	225210 50/4
GTIN	4960664648689
Klasa artykułu	250

Opis

Wykonanie:

Ekonomiczne, z 4 ostrzami.

Kąt ustawienia κ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Zastosowanie frezu: Wcinanie

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 15 mm

długość całkowita $L_{\text{ges.}}$: 40 mm

Ø otworu uchwytu: 22 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: LOMU..

wielkość płytek skrawających: 15

śruba mocująca płytki obracane: 229714 (15IP; 3,5 Nm)

Opis techniczny

Ø ostrzy D_c	50 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	LOMU..
śruba mocująca płytki obracane	229714 (15IP; 3,5 Nm)
wielkość płytek skrawających	15

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	15 mm
długość całkowita L_{ges}	40 mm
Ø otworu uchwyty	22 mm
Liczba ostrzy Z	4
Seria	Głowice jeżowe
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

Śruby mocujące	229714
----------------	--------