

Garant**XDHW 10T310, HB7720, Typ: ST1400**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	211902 ST1400
GTIN	4045197479662
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 2$ mm.
posuw f_z : 0,2 mm

Opis techniczny

typ	ST1400
posuw f_z	0,2 mm
promień naroża	1 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDHW 10T310
Gatunek	HB7720
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	270 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	240 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się	130 m/min	H
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo	100 m/min	H
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	220 m/min	K
CuZn	nadaje się warunkowo	500 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		