

Garant**OFMT 050405 TR, HB7525, Typ: ST900**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	213321 ST900
GTIN	4045197553836
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj stabilne, precyzyjnie spiekane i szlifowane płytki skrawające o wymiarach wg normy ISO. Dzięki strukturze drobnoziarnistej duża odporność na obciążenia dynamiczne i ścieranie.

typ: ST900

promień naroża: 0,5 mm

posuw f_z na ząb: 0,17 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,17 mm
typ	ST900
promień naroża	0,5 mm
liczba wymian/ostrzy	8
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	OFMT 050405 TR
Gatunek	HB7525
Materiał ostrza	HM

Rodzaj produktu

płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	350 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	240 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	210 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	200 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	180 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	220 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	140 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	160 m/min	K
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		