



Głowice frezarskie do narożników 90° MEW, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 32/2L mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	225200 32/2L
GTIN	4960664648269
Klasa artykułu	250

Opis

Wykonanie:

Ekonomiczne, z 4 ostrzami.

Kąt ustawienia κ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Zastosowanie frezu: Wcinanie

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 15 mm

Długość wysięgu L_1 : 32 mm

długość całkowita L_{ges} : 130 mm

Ø chwytu D_s h6: 25 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: LOMU..

wielkość płytek skrawających: 15

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	130 mm
śruba mocująca płytki obracane	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Ø ostrzy D_c	32 mm
wielkość płytek skrawających	15
Długość wysięgu L_1	32 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	15 mm
Ø chwytu D_s h6	25 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca	LOMU..
Seria	Głowice jeżowe
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

Śruby mocujące	229714
----------------	--------