



Głowice frezarskie do narożników 90° MEW, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 25/3Lmm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	225200 25/3L
GTIN	4960664648139
Klasa artykułu	250

Opis

Wykonanie:
Ekonomiczne, z 4 ostrzami.

Opis techniczny

Ø chwytu D_s h6	20 mm
wielkość płytek skrawających	10
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	10 mm
Długość wysięgu L_1	29 mm
długość całkowita L_{ges}	120 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	LOMU..
Ø ostrzy D_c	25 mm
śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Liczba ostrzy Z	3
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Głowice jeżowe

Aksesoria

Śruby mocujące

229713