



Głowice kątowe 90° długie, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 32/3 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	215710 32/3
GTIN	4045197410597
Klasa artykułu	210

Opis

Wykonanie:

Bez chłodzenia wewnętrznego.

Frez kątowy ze zmienną podziałką zapewnia spokojną pracę.

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 5,0** z grotem nr**674252, wielk. 15IP.**

Kąt ustawienia κ: 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Podział ostrzy frezu: nierówne

chłodzenie wewnętrzne: false

Wymiana narzędzi: PowerCard

Długość wysięgu L₁: 50 mm

długość całkowita L_{ges}: 250 mm

Ø chwytu D_s h6: 32 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: AP.. 16..

śruby mocujące: 219812 (15IP; 5,0 Nm)

Opis techniczny

Ø ostrzy D _c	32 mm
Długość wysięgu L ₁	50 mm
Ø chwytu D _s h6	32 mm
długość całkowita L _{ges}	250 mm
śruby mocujące	219812 (15IP; 5,0 Nm)
pasująca wymienna płytka skrawająca	AP.. 16..

Liczba ostrzy Z	3
Seria	Głowice jeżowe
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podział ostrzy frezu	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	false
Wymiana narzędzi	PowerCard

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219812
Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 5,0 N·m	211750 5,0