



Głowice frezarskie 90° MFWN, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 63/4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	225615 63/4
GTIN	4960664647675
Klasa artykułu	250

Opis

Wykonanie:

Frezy z 2-stronnymi płytkami skrawającymi.

Połączenie kąta przyłożenia, wykonania przestrzeni na wióry oraz geometrii i kąta ostrza płytek skrawających zapewniają bardzo dobrą wydajność skrawania, odprowadzanie wiórów, trwałość i niskie siły skrawania, a tym samym wysoką ekonomiczność.

Kąt ustawienia κ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Zastosowanie frezu: Wcinanie

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 8 mm

długość całkowita L_{ges} : 40 mm

Ø otworu uchwyty: 22 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: WNMU 0806..

śruba mocująca płytki obracane: 229700 (T15; 4,2 Nm)

Opis techniczny

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	8 mm
Ø otworu uchwyty	22 mm

śruba mocująca płytki obracane	229700 (T15; 4,2 Nm)
pasująca wymienna płytka skrawająca	WNMU 0806..
Ø ostrzy D _c	63 mm
długość całkowita L _{ges}	40 mm
Liczba ostrzy Z	4
Seria	Głowice jeżowe
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

Śruby mocujące	229700
----------------	--------