


LOMU...08ER-SM, PR1525, wielkość płytek skrawających: 10

Dane zamówienia

Numer katalogowy	225235 10
GTIN	4960664648894
Klasa artykułu	25A

Opis
Wykonanie:

Płytki skrawające z powłoką MEGACOAT, z 4 ostrzami – przez dwustronne wykonanie. Duży, osiowy kąt natarcia, maks. 10°, znacznie zmniejsza siłę skrawania.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e=0,3 \times D$.

posuw f_z na ząb: 0,06 - 0,15 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: LOMU...08ER-SM

typ: INOX

promień naroża: 0,8 mm

Opis techniczny

typ	INOX
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	LOMU...08ER-SM
promień naroża	0,8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	10 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$. przy obcinaniu	10 mm
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Gatunek	PR1525
Materiał ostrza 	HM
posuw f_z na ząb	0,06 - 0,15 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania