

**LOMU...08ER-SM, PR1525, wielkość płytek skrawających: 15****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	225235 15
GTIN	4960664648924
Klasa artykułu	25A

**Opis****Wykonanie:**

Płytki skrawające z powłoką MEGACOAT, z 4 ostrzami – przez dwustronne wykonanie. Duży, osiowy kąt natarcia, maks. 10°, znacznie zmniejsza siłę skrawania.

**wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne dla  $a_e=0,3 \times D$ .

**Opis techniczny**

typ	INOX
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	LOMU...08ER-SM
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	PR1525
Materiał ostrza	HM
posuw $f_z$ na ząb	0,06 - 0,15 mm
liczba wymian/ostrzy	4

Rodzaj produktu

płytki skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	140 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	160 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	150 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		