

**Garant****Głowice do fazowania, z otworem, kąt  $\gamma$ : 30 stopień****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215795 30
GTIN	4045197383228
Klasa artykułu	210

**Opis****wskazówka:**

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750**, wielk. **1,2**, z grotem nr **674252**, wielk. **8IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

efektywna liczba ostrzy  $Z_{ef}$ : 3

Liczba płytek skrawających: 9

długość całkowita  $L_{ges}$ : 52 mm

min.  $\varnothing D$ : 17 mm

największa  $\varnothing D_1$ : 65 mm

uzyskiwana szerokość sfazowania b: 24 mm

**Opis techniczny**

uzyskiwana długość sfazowania l	27,5 mm
uzyskiwana wysokość sfazowania h	13 mm
$\varnothing$ otworu uchwytu	22 mm
uzyskiwana szerokość sfazowania b	24 mm
śruby mocujące	219814 (8IP; 1,2 Nm)

min. $\varnothing D$	17 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	AP.. 1003
kąt $\gamma$	30 stopni
największa $\varnothing D_1$	65 mm
efektywna liczba ostrzy $Z_{ef}$	3
długość całkowita $L_{ges}$	52 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	13 mm
Posuw na ząb przy $h_{maks.}$	0,2 mm
Liczba płytek skrawających	9
wykonanie chwytu	z otworem
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

## Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219814
Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 Nm	211750 1,2