



Pogłębiacz frezujący KOMET®, chwyt Weldon, Typ: M14



Dane zamówienia

Numer katalogowy	216660 M14
GTIN	4047109013148
Klasa artykułu	24D

Opis

Zastosowanie:

Do wykonywania pogłębień pod łby walcowe śrub wg DIN 74, arkusz 2, od M8 z chłodzeniem wewnętrznym.

chłodzenie wewnętrzne: tak

śruby z łbem walcowym wg DIN: M14

Liczba ostrzy Z: 2

Liczba płytek skrawających: 2

Ø zagłębienia D₁ H13: 24 mm

Ø minimalna d_{min.}: 15 mm

maksymalna głębokość zagłębienia l: 19 mm

Opis techniczny

Ø zagłębienia D ₁ H13	24 mm
maksymalna głębokość zagłębienia l	19 mm
Ø chwytu D _s h6	25 mm
długość całkowita L _{ges}	100 mm
płytki skrawające nr 216780 – 216910; nr 216950	24-010 / 110
Ø minimalna d _{min.}	15 mm
śruby z łbem walcowym wg DIN	M14
śruby mocujące	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Liczba ostrzy Z	2
pasująca wymienna płytki skrawająca	WOEX

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	24 mm
kąt wierzchołkowy	180 stopni
Liczba płytek skrawających	2
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Pogłębiacze frezujące

Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 8IP2	239652 8IP2
---	-------------