

Garant**APXT 16..08 PDSR, HB7525, Typ: ST900****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215732 ST900
GTIN	4045197410962
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**

Zalecane wartości dotyczą frezów nr 215705 do 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 7$ mm.

grubość płyty: 5,76 mm

promień naroża: 0,8 mm

posuw f_z na ząb: 0,18 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,18 mm
pasujące oprawki	AP..1604
typ	ST900
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APXT 16..08 PDSR
Gatunek	HB7525
Materiał ostrza	HM

grubość płyty	5,76 mm
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	250 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	250 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	185 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	140 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	140 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	140 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		