

**APKT 1604PDER-45, X500, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215780 UNI
GTIN	2050002058224
Klasa artykułu	28F

Opis**wskazówka:**

Płytek tych należy używać **tylko ze śrubą nr 229908 (15 IP; 5,0 Nm)**. Przy zastosowaniu płytek skrawających o $r \geq 3,2$ mm w korpusach nr 215705, 215710, 215715 i 215717 należy zmodyfikować gniazdo płytek.

Opis techniczny

typ	UNI
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APKT 1604PDER-45
Gatunek	X500
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
--	-------------	-------	---------

Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	55 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	180 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		