



Pogłębiacze 180°, chwyt Weldon, Ø zagłębienia D: 17 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	217160 17
GTIN	4045197552518
Klasa artykułu	210

Opis

Norma:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 1,2** z grotem nr**674252, wielk. 8IP**.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Wymiana narzędzi: PowerCard

kąt pogłębiania: 180 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

Ø minimalna $d_{min.}$: 6 mm

Długość wysięgu L_1 : 32 mm

długość całkowita L_{ges} : 94 mm

Ø chwytu D_s h6: 16 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: 260142 HB725

Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	219842 (8IP; 1,2 Nm)
długość całkowita L_{ges}	94 mm
Ø minimalna $d_{min.}$	6 mm
Ø zagłębienia D	17 mm
Ø chwytu D_s h6	16 mm
Długość wysięgu L_1	32 mm
Liczba ostrzy Z	2

pasująca wymienna płytka skrawająca	260142 HB725
Seria	Pogłębiacze
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
kąt pogłębiania	180 stopni

Aksesoria

Śruby mocujące	219842
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 N·m	211750 1,2