

**Garant****Głowice kątowe 90°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 63/5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215715 63/5
GTIN	4045197410634
Klasa artykułu	210

**Opis****Wykonanie:**

Frez kątowy ze zmienną podziałką zapewnia spokojną pracę.

**wskazówka:**

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 5,0** z grotem nr**674252, wielk. 15IP**.

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytką skrawająca	AP.. 16..
Ø otworu uchwytu	22 mm
długość całkowita L <sub>ges</sub>	40 mm
śruby mocujące	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø ostrzy D <sub>c</sub>	63 mm
Liczba ostrzy Z	5
wykonanie chwytu	z otworem

Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219812
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 5,0 Nm	211750 5,0