



Pogłębiacz frezujący KOMET®, chwyt Weldon, Typ: M18



Dane zamówienia

Numer katalogowy	216660 M18
GTIN	4047109013162
Klasa artykułu	24D

Opis

Zastosowanie:

Do wykonywania pogłębień pod łby walcowe śrub wg DIN 74, arkusz 2, od M8 z chłodzeniem wewnętrznym.

chłodzenie wewnętrzne: tak

śruby z łbem walcowym wg DIN: M18

Liczba ostrzy Z: 2

Liczba płytek skrawających: 2

Ø zagłębienia D₁ H13: 30 mm

Ø minimalna d_{min.}: 19 mm

maksymalna głębokość zagłębienia l: 23 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s h6	25 mm
Ø minimalna d _{min.}	19 mm
maksymalna głębokość zagłębienia l	23 mm
płytki skrawające nr 216780 – 216910; nr 216950	34-010 / 110
śruby z łbem walcowym wg DIN	M18
długość całkowita L _{ges}	100 mm
Ø zagłębienia D ₁ H13	30 mm
śruby mocujące	239652 10IP1 (2,8 Nm)
Liczba ostrzy Z	2
pasująca wymienna płytki skrawająca	WOEX

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	30 mm
kąt wierzchołkowy	180 stopni
Liczba płytek skrawających	2
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Pogłębiacze frezujące

Aksesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 10IP1	239652 10IP1
--	--------------