

**Głowice kątowe 90°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 125/9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215715 125/9
GTIN	4045197410689
Klasa artykułu	210

**Opis****Wykonanie:**

Frez kątowy ze zmienną podziałką zapewnia spokojną pracę.

**wskazówka:**

Stosować wkręta dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 5,0** z grotem nr**674252, wielk. 15IP**.

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Podział ostrzy frezu: nierówne

chłodzenie wewnętrzne: tak

Wymiana narzędzi: PowerCard

długość całkowita  $L_{ges}$ : 63 mm

Ø otworu uchwytu: 40 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: AP.. 16..

śruby mocujące: 219812 (15IP; 5,0 Nm)

**Opis techniczny**

Ø ostrzy $D_c$	125 mm
długość całkowita $L_{ges}$	63 mm

śruby mocujące	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø otworu uchwytu	40 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	AP.. 16..
Liczba ostrzy Z	9
Seria	Głowice jeżowe
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podział ostrzy frezu	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219812
Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 5,0 N·m	211750 5,0