



## Pogłębiacze 180°, chwyt Weldon, Ø zagłębienia D: 26 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	217160 26
GTIN	4045197552617
Klasa artykułu	210

### Opis

#### Norma:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

#### wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 3,2** z grotem nr**674252, wielk. 8IP**.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Wymiana narzędzi: PowerCard

kąt pogłębiania: 180 stopni

śruby z łbem walcowym wg DIN: M16

Liczba ostrzy Z: 2

Ø minimalna  $d_{min.}$ : 9 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 55 mm

długość całkowita  $L_{ges.}$ : 125 mm

Ø chwytu  $D_s$  h6: 20 mm

### Opis techniczny

Ø zagłębienia D	26 mm
śruby z łbem walcowym wg DIN	M16
Długość wysięgu $L_1$	55 mm
Ø chwytu $D_s$ h6	20 mm
śruba mocująca płytki obracane	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø minimalna $d_{min.}$	9 mm
długość całkowita $L_{ges.}$	125 mm

Liczba ostrzy Z	2
pasująca wymienna płytka skrawająca	260150 HB725
Seria	Pogłębiacze
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
kąt pogłębiania	180 stopni

## Akcesoria

Śruby mocujące	219844
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 N·m	211750 3,0
Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP