

**Pogłębiacz frezujący KOMET®, chwyt Weldon, Typ: M20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216660 M20
GTIN	4047109013179
Klasa artykułu	24D

**Opis****Zastosowanie:**

Do wykonywania pogłębień pod łby walcowe śrub wg DIN 74, arkusz 2, od M8 z chłodzeniem wewnętrznym.

**Opis techniczny**

śruby mocujące	239653 15IP3 (6,3 Nm)
płytki skrawające nr 216780 – 216910; nr 216950	42-010 / 110
Ø minimalna $d_{min}$ .	21 mm
maksymalna głębokość zagłębienia I	25 mm
Ø zagłębienia $D_1$ H13	33 mm
śruby z łbem walcowym wg DIN	M20
Ø chwytu $D_s$ h6	25 mm
Liczba ostrzy Z	2
pasująca wymienna płytka skrawająca	WOEX
Liczba płytek skrawających	2
długość całkowita $L_{ges}$	100 mm
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Pogłębiacze frezujące

---

## Aksesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus10 -elem. napęd 15IP3

239653 15IP3