



Pogłębiacze 180°, chwyt Weldon, Ø zagłębienia D: 36 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	217160 36
GTIN	4045197552716
Klasa artykułu	210

Opis

Norma:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 3,2** z grotem nr**674252, wielk. 8IP**.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Wymiana narzędzi: PowerCard

kąt pogłębiania: 180 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

Ø minimalna $d_{min.}$: 18 mm

Długość wysięgu L_1 : 60 mm

długość całkowita L_{ges} : 140 mm

Ø chwytu D_s h6: 25 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: 260150 HB725

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	140 mm
Długość wysięgu L_1	60 mm
śruba mocująca płytki obracane	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø minimalna $d_{min.}$	18 mm
Ø chwytu D_s h6	25 mm
Ø zagłębienia D	36 mm
Liczba ostrzy Z	2

pasująca wymienna płytko skrawająca	260150 HB725
Seria	Pogłębiacze
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
kąt pogłębiania	180 stopni

Aksesoria

Śruby mocujące	219844
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 N·m	211750 3,0
Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP