

Garant**Pogłębiacze 180°, chwyt Weldon, Ø zagłębienia D: 17,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	217160 17,5
GTIN	4045197552525
Klasa artykułu	210

Opis**Norma:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

wskazówka:

Zalecane płytki skrawające o promieniu naroża 0,4 mm. W przypadku płytek o innych wartościach promienia naroża wymiar $\varnothing d_{\min}$ (patrz tabela) nie zostanie osiągnięty! Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 1,2** z grotem nr**674252, wielk. 8IP**.

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1	40 mm
\varnothing chwytu D_s h6	16 mm
\varnothing zagłębienia D	17,5 mm
\varnothing minimalna d_{\min} .	6,5 mm
śruba mocująca płytki obracane	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Liczba ostrzy Z	2
pasująca wymienna płytka skrawająca	260142
długość całkowita L_{ges}	96 mm
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
kąt pogłębiania	180 stopni

Rodzaj produktu

Pogłębiacze frezujące

AkcesoriaWkrętki dynamometryczne, nastawione na stałe
nastawiony moment obrotowy 1,2 Nm

211750 1,2

Śruby mocujące typ 1

219795 1