



## Pogłębiacze 180°, chwyt Weldon, Ø zagłębienia D: 22 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	217160 22
GTIN	4045197552570
Klasa artykułu	210

### Opis

#### Norma:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

#### wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 1,2** z grotem nr**674252, wielk. 8IP**.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Wymiana narzędzi: PowerCard

kąt pogłębiania: 180 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

Ø minimalna  $d_{min.}$ : 11 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 41 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 110 mm

Ø chwytu  $D_s$  h6: 16 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: 260142 HB725

### Opis techniczny

Długość wysięgu $L_1$	41 mm
Ø zagłębienia D	22 mm
długość całkowita $L_{ges}$	110 mm
Ø chwytu $D_s$ h6	16 mm
Ø minimalna $d_{min.}$	11 mm
śruba mocująca płytki obracane	219842 (8IP; 1,2 Nm)
Liczba ostrzy Z	2

pasująca wymienna płytka skrawająca	260142 HB725
Seria	Pogłębiacze
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
kąt pogłębiania	180 stopni

## Aksesoria

Śruby mocujące	219842
Wkrętki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 N·m	211750 1,2