



Pogłębiacze 180°, chwyt Weldon, Ø zagłębienia D: 33 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	217160 33
GTIN	4045197552686
Klasa artykułu	210

Opis

Norma:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 3,2** z grotem nr**674252, wielk. 8IP**.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Wymiana narzędzi: PowerCard

kąt pogłębiania: 180 stopni

śruby z łbem walcowym wg DIN: M20

Liczba ostrzy Z: 2

Ø minimalna $d_{min.}$: 16 mm

Długość wysięgu L_1 : 55 mm

długość całkowita L_{ges} : 140 mm

Ø chwytu D_s h6: 20 mm

Opis techniczny

Ø zagłębienia D	33 mm
śruba mocująca płytki obracane	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø chwytu D_s h6	20 mm
Ø minimalna $d_{min.}$	16 mm
Długość wysięgu L_1	55 mm
długość całkowita L_{ges}	140 mm
śruby z łbem walcowym wg DIN	M20

Liczba ostrzy Z	2
pasująca wymienna płytka skrawająca	260150 HB725
Seria	Pogłębiacze
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
kąt pogłębiania	180 stopni

Akcesoria

Śruby mocujące	219844
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 N·m	211750 3,0
Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP