



Pogłębiacze 180°, chwyt Weldon, Ø zagłębienia D: 24 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	217160 24
GTIN	4045197552594
Klasa artykułu	210

Opis

Norma:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 1,2** z grotem nr**674252, wielk. 8IP**.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Wymiana narzędzi: PowerCard

kąt pogłębiania: 180 stopni

śruby z łbem walcowym wg DIN: M14

Liczba ostrzy Z: 2

Ø minimalna $d_{min.}$: 13 mm

Długość wysięgu L_1 : 41 mm

długość całkowita L_{ges} : 115 mm

Ø chwytu D_s h6: 16 mm

Opis techniczny

Ø minimalna $d_{min.}$	13 mm
Ø chwytu D_s h6	16 mm
śruba mocująca płytki obracane	219842 (8IP; 1,2 Nm)
śruby z łbem walcowym wg DIN	M14
długość całkowita L_{ges}	115 mm
Ø zagłębienia D	24 mm
Długość wysięgu L_1	41 mm

Liczba ostrzy Z	2
pasująca wymienna płytka skrawająca	260142 HB725
Seria	Pogłębiacze
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
kąt pogłębiania	180 stopni

Akcesoria

Śruby mocujące	219842
Wkręta dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 N·m	211750 1,2