

**Garant****ONMU 05T6 ANER, HB7730, Typ: GG**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	213437 GG
GTIN	4045197662880
Klasa artykułu	21A

## Opis

### Wykonanie:

dwustronne płytki skrawające z 2×8 ostrzami.

### Zalecenie:

**W celu uzyskania najwyższej jakości powierzchni wybrać tolerancję płytek E i połączyć z płytką skrawającą do obróbki wykańczającej (jedną lub więcej).**

### wskazówka:

Zalecana wartość  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p \text{ maks.}}: 3 \text{ mm}$

typ: GG

posuw  $f_z$  na ząb: 0,3 mm

## Opis techniczny

posuw $f_z$ na ząb	0,3 mm
typ	GG
liczba wymian/ostrzy	16
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ONMU 05T6 ANER

Gatunek	HB7730
Materiał ostrza	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	3 mm
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	200 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		