

Garant**Głowice frezarskie do płasz. 45°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 200/10mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	213890 200/10
GTIN	4045197666581
Klasa artykułu	210

Opis

Wykonanie:

Głowice frezarskie do płaszczyzn 45° o zmiennej podziałce, zapewniającej spokojną pracę. Precyzyjne mocowanie płytek skrawających na specjalnych podkładkach z węglików spiekanych. Do uchwytów wg DIN 2079 z 4 dodatkowymi otworami mocującymi.

Opis techniczny

płytki podporowa	219860
długość całkowita L_{ges}	63 mm
maksymalna \varnothing zewn. $D_{maks.}$	213 mm
śruba mocująca płytkę podporową	219861 (TX8)
pasująca wymienna płytki skrawająca	SE.. 1203..
\varnothing ostrzy D_c	200 mm
śruby mocujące płytki skrawające	219862 (25IP; 6 Nm)
\varnothing otworu uchwytu	60 mm

Liczba ostrzy Z	10
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	45 stopni
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice do planowania

Akcesoria

Śruby mocujące	219862
Podkładka z węglików spiekanych	219860
Śruby mocujące	219861