

**Garant****SPUN 120308 S, HB7535, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	213510 INOX
GTIN	4045197319272
Klasa artykułu	21A

**Opis techniczny**

posuw $f_z$ na ząb	0,17 mm
typ	INOX
grubość płytki E	3,18 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SPUN 120308 S
Gatunek	HB7535
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b><math>V_c</math></b>	<b>kod ISO</b>
--	--------------------	-------------------------	----------------

aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	500 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	500 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	400 m/min	N
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	250 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	250 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	250 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	110 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	70 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	50 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	200 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		