

**CC.T 09T304, Gatunek: CA6525**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260097 CA6525 |
| GTIN | 4960664589203 |
| Klasa artykułu | 25E |

Opis

CC.T 09T304 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórow: MQ

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 140 m/min

Opis techniczny

| | |
|---|--------------------|
| głębokość skrawania a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Łamacz wiórow | MQ |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$ | 0,25 mm |
| posuw f | 0,05 - 0,2 mm/obr, |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ | 3,25 mm |
| Zastosowanie główne | M |
| promień naroża | 0,4 mm |

| | |
|---|--|
| Warunki skrawania | lekko nieciągłe |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 50 - 140 m/min |
| Gatunek | CA6525 |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca |
| Materiał ostrza | HM |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 09T304 |
| liczba wymian/ostrzy | 2 |
| tolerancja | M |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |