

Garant**Głowice frezarskie do płasz. 45°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 80/6mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	213890 80/6
GTIN	4045197666543
Klasa artykułu	210

Opis

Wykonanie:

Głowice frezarskie do płaszczyzn 45° o zmiennej podziałce, zapewniającej spokojną pracę. Precyzyjne mocowanie płytek skrawających na specjalnych podkładkach z węglików spiekanych.

Opis techniczny

śruba mocująca płytkę podporową	219861 (TX8)
Ø otworu uchwytu	27 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	SE.. 1203..
długość całkowita L _{ges}	50 mm
Ø ostrzy D _c	80 mm
śruby mocujące płytki skrawające	219862 (25IP; 6 Nm)
płytkę podporową	219860
maksymalna Ø zewn. D _{maks.}	93 mm

Liczba ostrzy Z	6
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	45 stopni
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice do planowania

Akcesoria

Śruby mocujące	219862
Podkładka z węglików spiekanych	219860
Śruby mocujące	219861