

Garant**Głowice frezarskie do płasz. 45°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 100/6mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	213890 100/6
GTIN	4045197666550
Klasa artykułu	210

Opis

Wykonanie:

Głowice frezarskie do płaszczyzn 45° o zmiennej podziałce, zapewniającej spokojną pracę. Precyzyjne mocowanie płytek skrawających na specjalnych podkładkach z węglików spiekanych.

Opis techniczny

śruby mocujące płytki skrawające	219862 (25IP; 6 Nm)
śruba mocująca płytkę podporową	219861 (TX8)
maksymalna Ø zewn. $D_{maks.}$	113 mm
Ø otworu uchwyty	32 mm
długość całkowita L_{ges}	50 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	SE.. 1203..
płytkę podporowa	219860
Ø ostrzy D_c	100 mm

Liczba ostrzy Z	6
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	45 stopni
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice do planowania

Akcesoria

Podkładka z węglików spiekanych	219860
Śruby mocujące	219861
Śruby mocujące	219862