

**Garant**
**Głowice kątowe 90°, chwyt Weldon, Ø D / Zeff: 32/3 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215860 32/3
GTIN	4045197133311
Klasa artykułu	210

**Opis**
**Wykonanie:**

Bardzo wysoka wydajność skrawania dzięki pracy 2 lub 3 ostrzy przy każdym obrocie.

**Zastosowanie:**

do frezowania obwodowego i obróbki krawędzi.

**wskazówka:**
**Nie używać do rampingu i wcinania obiegowego!**

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 1,2**, z grotem nr **674252, wielk. 8IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

efektywna liczba ostrzy  $Z_{ef}$ : 3

Liczba płytek skrawających: 12

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p,max.}$ : 38 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 54 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 114 mm

Ø chwytu  $D_s$  h6: 32 mm

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytka skrawająca	AP.. 1003
Ø ostrzy $D_c$	32 mm
śruby mocujące	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø chwytu $D_s$ h6	32 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$	38 mm

długość całkowita $L_{ges}$	114 mm
Długość wysięgu $L_1$	54 mm
efektywna liczba ostrzy $Z_{ef}$	3
Liczba płytek skrawających	12
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie odsadzeń
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	MTC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219814
Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 Nm	211750 1,2