

**Garant****APMT 100305 TR, HB7520, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215880 UNI
GTIN	4045197303127
Klasa artykułu	21A

**Opis****Wykonanie:**

Płytki o bardzo dodatniej geometrii i śrubowych krawędziach ostrzy.

**wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne obowiązują dla frezów nr 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870.

Dla  $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 4,8 \text{ mm}$ .

grubość płyty: 3,55 mm

promień naroża: 0,5 mm

**Opis techniczny**

typ	UNI
promień naroża	0,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 100305 TR
Gatunek	HB7520
Materiał ostrza	HM

grubość płyty	3,55 mm
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	300 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	250 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	240 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	160 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	125 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	180 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	160 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	220 m/min	K
uniw.	nadaje się		
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		