



## Pogłębiacze wsteczne 180°, Ø pogłębienia D: 15 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	217180 15
GTIN	4045197321589
Klasa artykułu	210

### Opis

#### Wykonanie:

Jedno ostrze (z = 1). bez chłodzenia wewnętrznego.

#### wskazówka:

Wymiar e = zaprogramowany wymiar (informacja na końcu strony). Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 0,9** z grotem nr **674248, wielk. TX7**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

Ø minimalna  $d_{\min.}$ : 9,2 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 55 mm

$L_2$ : 42 mm

$L_3$ : 35 mm

Ø kołnierza  $D_1$ : 25 mm

położenie pozycjonowania e: 3,55 mm

### Opis techniczny

Ø chwytu $D_s$ h6	20 mm
wykonanie chwytu	Whistle Notch
śruba mocująca płytki obracane	219947 (TX7; 0,9 Nm)
Ø kołnierza $D_1$	25 mm
długość całkowita $L_{ges}$	105 mm
maksymalna Ø pogłębienia D	15 mm
$L_3$	35 mm
$L_2$	42 mm

Długość wysięgu $L_1$	55 mm
Ø minimalna $d_{\min.}$	9,2 mm
położenie pozycjonowania e	3,55 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	217185 UNI
Seria	Pogłębiacze frezujące w ruchu powrotnym
Wymiana narzędzi	PowerCard

## Akcesoria

Śruby mocujące	219947
Groty Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX7	674248 TX7
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 0,9 N·m	211750 0,9