



Pogłębiacze wsteczne 180°, Ø pogłębienia D: 48 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	217180 48
GTIN	4045197281319
Klasa artykułu	210

Opis

Wykonanie:

Jedno ostrze (z = 1).

wskazówka:

Wymiar e = zaprogramowany wymiar (informacja na końcu strony). Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 3,2** z grotem nr **674252, wielk. 8IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø minimalna $d_{\min.}$: 33 mm

Długość wysięgu L_1 : 163 mm

L_2 : 143 mm

L_3 : 135 mm

Ø kołnierza D_1 : 40 mm

położenie pozycjonowania e: 8,05 mm

Opis techniczny

maksymalna Ø pogłębienia D	48 mm
wykonanie chwytu	Whistle Notch
L_3	135 mm
Długość wysięgu L_1	163 mm
L_2	143 mm
długość całkowita L_{ges}	223 mm
położenie pozycjonowania e	8,05 mm

śruba mocująca płytki obracane	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø chwytu D _s h6	32 mm
Ø minimalna d _{min.}	33 mm
Ø kołnierza D ₁	40 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	260150 HB725
Seria	Pogłębiacze frezujące w ruchu powrotnym
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard

Akcesoria

Śruby mocujące	219844
Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 N·m	211750 3,0