



## Pogłębiacze wsteczne 180°, Ø pogłębienia D: 24 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	217180 24
GTIN	4045197196927
Klasa artykułu	210

### Opis

#### Wykonanie:

Jedno ostrze (z = 1).

#### wskazówka:

Wymiar e = zaprogramowany wymiar (informacja na końcu strony). Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 1,2** z grotem nr **674252, wielk. 8IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø minimalna  $d_{\min.}$ : 15 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 72 mm

$L_2$ : 57 mm

$L_3$ : 50 mm

Ø kołnierza  $D_1$ : 25 mm

położenie pozycjonowania e: 4,8 mm

### Opis techniczny

maksymalna Ø pogłębienia D	24 mm
położenie pozycjonowania e	4,8 mm
$L_3$	50 mm
$L_2$	57 mm
śruba mocująca płytki obracane	219842 (8IP; 1,2 Nm)
wykonanie chwytu	Whistle Notch
Ø minimalna $d_{\min.}$	15 mm

Ø kołnierza D <sub>1</sub>	25 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	72 mm
długość całkowita L <sub>ges</sub>	122 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub> h6	20 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	260142 HB725
Seria	Pogłębiacze frezujące w ruchu powrotnym
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard

## Akcesoria

Śruby mocujące	219842
Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 N·m	211750 1,2