

Garant
Korpusy frezów cyrkulacyjnych, z gwintem stal, Typ: 12/M5

Dane zamówienia

Numer katalogowy	217253 12/M5
GTIN	4045197597878
Klasa artykułu	21Q

Opis
wskazówka:

Płytki frezarskie wieloboczne typu P12 / P16 / P26 nr 217255 – 217327.

Wymiana narzędzi: PowerCard

chłodzenie wewnętrzne: tak

min. \varnothing otworu D: 12 mm

wielkość gwintu M: M5 mm

Do płyty typu: P12

\varnothing wewn. d_1 : 9,5 mm

maks. głębokość skrawania $S_{maks.}$: 1,1 mm

Długość wysięgu L_1 : 10 mm

Opis techniczny

\varnothing wewn. d_1	9,5 mm
zestaw śrub mocujących	219832 (8IP; 1,0 Nm)
długość całkowita L_{ges}	13,5 mm
min. \varnothing otworu D	12 mm
wielkość gwintu M	M5 mm
wykonanie chwytu	z gwintem
Długość wysięgu L_1	10 mm

maks. głębokość skrawania $S_{maks.}$	1,1 mm
Do płyty typu	P12
Ø otworu	16 mm
głębokość gwintu	10 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	wew.
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
Materiał frezu	z gwintem stal
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219832
--	--------