



Wykrętaki do śrub „Hi Trac“, Typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	082864 2
GTIN	2050001695468
Klasa artykułu	04D

Opis

Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główka 4-kątna do założenia pokręteł itp.

Zastosowanie:

Do wykręcania zerwanych śrub z gwintem prawym (średnice otworów wstępnych zob. tabela; wykrętak obracać w lewo).

wskazówka:

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.

Ø wiercenia wstępnego: 3,2 mm

do śrub/sworzni: M5 – M7

pasują do: stal hartowana

Opis techniczny

Ø wiercenia wstępnego	3,2 mm
typ	2
do śrub/sworzni	M5 – M7
pasują do	stal hartowana