

Garant**Korpusy frezów cyrkulacyjnych, z gwintem stal, Typ: 18/M6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	217253 18/M6
GTIN	4045197597885
Klasa artykułu	21Q

Opis**wskazówka:**

Płytki frezarskie wieloboczne typu P12 / P16 / P26 nr 217255 – 217327.

Wymiana narzędzi: PowerCard

chłodzenie wewnętrzne: tak

min. \varnothing otworu D: 18 mm

wielkość gwintu M: M6 mm

Do płyty typu: P16

\varnothing wewn. d_1 : 11 mm

maks. głębokość skrawania $S_{maks.}$: 2,5 mm

Długość wysięgu L_1 : 15 mm

Opis techniczny

zestaw śrub mocujących	219818 (8IP; 1,2 Nm)
min. \varnothing otworu D	18 mm
maks. głębokość skrawania $S_{maks.}$	2,5 mm
wielkość gwintu M	M6 mm
wykonanie chwytu	z gwintem
\varnothing wewn. d_1	11 mm
Długość wysięgu L_1	15 mm

długość całkowita L _{ges}	18,5 mm
Do płyty typu	P16
Ø otworu	16 mm
głębokość gwintu	15 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	wew.
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
Materiał frezu	z gwintem stal
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219818
--	--------