



Pogłębiacze wsteczne 180°, Ø pogłębienia D: 57 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	217180 57
GTIN	4045197465726
Klasa artykułu	210

Opis

Wykonanie:

Jedno ostrze (z = 1).

wskazówka:

Wymiar e = zaprogramowany wymiar (informacja na końcu strony). Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 5,5** z grotem nr **674252, wielk. 20IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø minimalna $d_{\min.}$: 39 mm

Długość wysięgu L_1 : 150 mm

L_3 : 120 mm

położenie pozycjonowania e: 9,55 mm

długość całkowita L_{ges} : 220 mm

Ø chwytu D_s h6: 40 mm

Opis techniczny

wykonanie chwytu	Weldon
L_3	120 mm
długość całkowita L_{ges}	220 mm
położenie pozycjonowania e	9,55 mm
maksymalna Ø pogłębienia D	57 mm
Ø minimalna $d_{\min.}$	39 mm
Ø chwytu D_s h6	40 mm

Długość wysięgu L ₁	150 mm
śruby mocujące	219848 (20IP; 5,5 Nm)
pasująca wymienna płytka skrawająca	260158 HB725
Seria	Pogłębiacze frezujące w ruchu powrotnym
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard

Akcesoria

Śruby mocujące	219945
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219848