

Garant

**Głowice frezarskie do płaszczyzn 45°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z:
63/6mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214200 63/6
GTIN	4045197131423
Klasa artykułu	210

Opis**wskazówka:**

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr **211750 wielk. 5,7 z grotem nr 674252 wielk. 20IP**.

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	40 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	SE.. 1204..
Ø ostrzy D_c	63 mm
śruby mocujące	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø otworu uchwytu	22 mm
maksymalna Ø zewn. $D_{maks.}$	75 mm
Liczba ostrzy Z	6
wykonanie chwytu	z otworem

Kąt ustawienia κ	45 stopni
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	MTC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice do planowania

Akcesoria

Wkrętki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 5,7 Nm	211750 5,7
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219800
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 20IP	674252 20IP