

**Garant**

**Głowice frezarskie do płaszczyzn 45°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z:  
100/8mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214200 100/8
GTIN	4045197131478
Klasa artykułu	210

**Opis****wskazówka:**

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr **211750 wielk. 5,7 z grotem nr 674252 wielk. 20IP**.

**Opis techniczny**

maksymalna Ø zewn. $D_{maks.}$	113 mm
śruby mocujące	219800 (20IP; 5,7 Nm)
pasująca wymienna płytko skrawająca	SE.. 1204..
Ø otworu uchwytu	32 mm
długość całkowita $L_{ges}$	50 mm
Ø ostrzy $D_c$	100 mm
Liczba ostrzy Z	8
wykonanie chwytu	z otworem

Kąt ustawienia κ	45 stopni
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	MTC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice do planowania

## Aksesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 20IP	674252 20IP
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219800
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 5,7 Nm	211750 5,7