

Garant**Głowice frezar. do płaszcz. 45°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 80/10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214400 80/10
GTIN	4045197131805
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Duża liczba ostrzy zapewnia najwyższą wydajność; dodatkowo ustawienie to łagodne skrawanie i mały pobór mocy.

Zalety:

Najwyższa wydajność dzięki:

- **Maksymalna prędkość skrawania.**
- **Bardzo duży posuw.**
- **Krótkie czasy obróbki.**

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 1,5** z grotem nr**674252, wielk. 8IP.**

Wymiana narzędzi: PowerCard

maksymalna Ø zewn. $D_{maks.}$: 88,2 mm

długość całkowita $L_{ges.}$: 50 mm

Ø otworu uchwytu: 27 mm

Frez obiegowy Ø $D_{min.}$: 165,4 mm

Frez obiegowy Ø $D_{maks.}$: 173,4 mm

Frez obiegowy a_p : 1,5 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytką skrawająca	SD.. 0903
Ø otworu uchwytu	27 mm
śruby mocujące	219809 (8IP; 1,5 Nm)
długość całkowita L_{ges}	50 mm
maksymalna Ø zewn. $D_{maks.}$	88,2 mm
Ø ostrzy D_c	80 mm
Liczba ostrzy Z	10
Frez obiegowy a_p	1,5 mm
Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$	3 mm
Frez obiegowy Ø $D_{min.}$	165,4 mm
Długość rampingu dla $\alpha_{maks.}$	28,62 mm
Frez obiegowy Ø $D_{maks.}$	173,4 mm
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	45 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219809
Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,5 Nm	211750 1,5