

Garant**CC.T 060202, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260140 HB7020
GTIN	4045197698827
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 060202 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
Łamacz wiórów	SM

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
promień naroża	0,2 mm
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060202
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia