

**CCMT 09T308, Gatunek: CA6525****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260098 CA6525
GTIN	4960664589210
Klasa artykułu	25E

Opis

CCMT 09T308 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: MQ

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 140 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 140 m/min
Łamacz wiórów	MQ
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Gatunek	CA6525
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia