



Line Light, lampy warsztatowe, Typ: 1600

Dane zamówienia

Numer katalogowy	081340 1600
GTIN	5708997000588
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Lampa warsztatowa Line Light jest wykonana z wytłaczanego profilu akrylowego, z **wbudowaną soczewką** (kąt promieniowania 75°), dzięki czemu jest szczególnie **solidna i odporna na uderzenia**. Jest zaprojektowana do zastosowania w **surowych warunkach pracy** i dostarcza silnej, skupionej wiązki światła w każdym pomieszczeniu. Z **akumulatorem do zastosowania przenośnego** z dodatkową latarką czołową (150 lumenów).

z wejściem 24 V DC, do bezpośredniego podłączenia do maszyny albo za pośrednictwem transformatora nr 081342 do napięcia sieciowego 230 V.

Lampę można obracać w uchwycie i ustawiać w sposób zapobiegający olśnieniu.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing < 12$ mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

do zastosowania na **stanowiskach pracy albo w pojeździe**.

w dostawie::

Lampa warsztatowa, 2 uchwyty zaciskowe i złączki, końcówki, przepust przewodu / napinacz, 2 mufki łączące.

Opis techniczny

liczba diod LED	216
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Strumień światła	1300 lm
stopień ochrony IP	IP 67

Wymienne źródło światła	nie
wydajność świetlna	18 W
napięcie znamionowe	230 V
kąt wiązki światła	75 stopni
strefa wg ATEX	brak
długość całkowita	1600 mm
Ø główki	25 mm
Rodzaj produktu	Lampa stołowa/lampa warsztatowa

Akcesoria

Przyssawka	081345
Magnes	081344