

Garant

**Głowice frezarskie do płaszczyzn 45°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z:
50/5mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214200 50/5
GTIN	4045197131409
Klasa artykułu	210

Opis**wskazówka:**

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr **211750 wielk. 5,7 z grotem nr 674252 wielk. 20IP**.

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	40 mm
maksymalna Ø zewn. $D_{maks.}$	63 mm
Ø ostrzy D_c	50 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	SE.. 1204..
śruby mocujące	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø otworu uchwytu	22 mm
Liczba ostrzy Z	5
wykonanie chwytu	z otworem

Kąt ustawienia κ	45 stopni
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	MTC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice do planowania

Aksesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 5,7 Nm	211750 5,7
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 20IP	674252 20IP
zestaw śrub do płytek skrawających10 -elem.	219800