

Garant**ZDHT 150508FR-F10 Powłoka DLC, HB7805, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	211765 ALU
GTIN	4067263107088
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Ostrzone na obwodzie płytki skrawające zapewniają dokładne osadzenie w oprawce. Wydajny substrat skrawający najnowszej generacji o drobnym ziarnie. Optymalne przygotowanie krawędzi ostrzy do zastosowań w materiałach łatwoskrawalnych.

Opis techniczny

Gatunek	HB7805
posuw f_z na ząb	0,1-0,25 mm
typ	Alu
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZDHT 150508FR-F10
Gatunek	HB7805
Materiał ostrza	HM
grubość płyty	5,56 mm

Rodzaj produktu

płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	2000 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	2000 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	1400 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		