

**Płytki 60°, HM, skok: M20X2,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	217281 M20X2,5
GTIN	4045197284747
Klasa artykułu	21C

Opis**wskazówka:**

W przypadku płytek skrawających do gwintów z **korygowanym profilem** nie jest wymagana korekta programowanej średnicy. Z tego powodu płytki te mogą być stosowane tylko do podanych gwintów.

Jeśli zastosuje się frez cyrkulacyjny nr 217252, wielk. 18L, płytka z profilem częściowym nr 217281, wielk. 1-4 może być używana tylko do skoku 3,0.

Rodzaj gwintu: M

Rodzaj gwintu: MF

Rodzaj gwintu: MF-LH

Rodzaj gwintu: M-LH

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

kierunek skrawania: prawe i lewe

typ: P16

Liczba ostrzy Z: 6

geometria płytki: Zarys pełny, wewnętrzny

Ø zewn. D: 16 mm

głębokość (t): 1,444 mm

do gwintów większych/równych: tylko M20x2,5 profil skorygowany

Opis techniczny

